


# CHAMBRES À RADIER À RECONSTITUER



- ✓ Après reconstitution du radier dans les conditions prédéfinies, les chambres doivent répondre aux exigences de la norme **NF P 98-050-1**
- ✓ Une notice informative de mise en oeuvre du radier est livrée avec chaque produit

## Manutention par ancrs de levage

Pose rapide et sécurisée

**Mains de levage** (non fournies)



Désignation	L cm	I cm	H cm	Masques L x H (cm)				Poids kg/u	Manutention Mains de levage	Codes articles
				Petit Piédroit		Grand Piédroit				
<b>LOT-R</b>	42	24	30	12	10	5	7.5	102	<b>2 x 1.3 T</b>	<b>7001512</b>
<b>L1T-R</b>	52	38	60	31	25	31	15	238	<b>2 x 1.3 T</b>	<b>7001513</b>
<b>L2T-R</b>	116	38	60	31	25	31	15	417	<b>2 x 1.3 T</b>	<b>7001514</b>
<b>1/2 L4T-R</b>	88.5	52	60	39	25	31	15	377	<b>2 x 1.3 T</b>	<b>7001517</b>
<b>L3T-R</b>	138	52	60	39	25	31	15	514	<b>2 x 1.3 T</b>	<b>7001515</b>
<b>L4T-R</b>	187	52	60	39	25	31	15	659	<b>2 x 1.3 T</b>	<b>7001516</b>
<b>L5T-R</b>	179	88	120	45	34	31	15	1406	<b>4 x 1.3 T</b>	<b>7001518</b>
<b>L6T-R</b>	242	88	120	45	34	31	15	1900	<b>4 x 2.5 T</b>	<b>7001519</b>
<b>K1C-R</b>	75	75	75	45	34	31	15	535	<b>2 x 1,3 T</b>	<b>7001523</b>
<b>K2C-R</b>	150	75	75	45	34	31	15	813	<b>2 x 1,3 T</b>	<b>7001524</b>
<b>K3C-R</b>	225	75	75	45	34	31	15	1150	<b>2 x 2.5 T</b>	<b>7001525</b>
<b>L1C-R</b>	52	38	60	31	25	31	15	302	<b>2 x 1,3 T</b>	<b>7001520</b>
<b>L2C-R</b>	116	38	60	31	25	31	15	511	<b>2 x 1,3 T</b>	<b>7001521</b>
<b>L3C-R</b>	138	52	60	39	25	31	15	628	<b>2 x 1,3 T</b>	<b>7001522</b>

